




REF 3521 **WL-Adapter 01** (Kunststoff)
Universaladapter mit Lueranschluss für Übertragungs-
instrumente (ISO 9168) zum Einbringen von Reinigungs- und
Pfleagemitteln (z.B. WL-clean, WL-cid, Pflegeöl) und zum
Ausblasen mit WL-dry/WL-Blow. Auch geeignet zum Ausblasen
mittels Mehrfunktionsspritze und zum Einbringen der
Reinigungslösung WL-clean mittels Lueranschluss z. B. in
sonstigen Hohlkörperinstrumenten.

Adapter für Spraywasser-/Sprayluftkanäle*:




REF 3523 **WL-Adapter 03** (Edelstahl)
für Spraywasser-/Sprayluftkanäle
Adapter für Spraywasser- und Sprayluftkanäle für **Turbinen mit Sirona Schnittstelle.**



REF 3524 **WL-Adapter 04** (Edelstahl)
für Spraywasser-/Sprayluftkanäle
Adapter nur für Spraywasser- und Sprayluftkanäle für **Turbinen mit Multiflex-(KaVo/SciCan) Schnittstelle.**

Alle hier aufgeführten Adapter sind nicht für die ölende Pflege geeignet!

Adapter für die gesamte Innenreinigung*:



REF 3547 **WL-Adapter 02/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle**
 für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Instrumentenkopf.



REF 3533 **WL-Adapter 03/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit Sirona-Schnittstelle** für die gesamte
 Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.



REF 3534 **WL-Adapter 04/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit Multiflex- (KaVo/SciCan) Schnittstelle**
 für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.



REF 3535 **WL-Adapter 05/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit Bien Air-Schnittstelle** für die gesamte
 Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.



REF 3536 **WL-Adapter 06/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit Roto-Quick-Schnittstelle (W&H)** für die
 gesamte Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.



REF 3537 **WL-Adapter 07/G** (Kunststoff)
 Adapter für **Langschaft-Winkelstücke T1 Classic (Sirona)** für die
 gesamte Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Instrumentenkopf.



REF 3539 **WL-Adapter 09/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit NSK-Schnittstelle** für die gesamte
 Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.


*auf aktuelle Freigaben der Instrumentenhersteller ist zu achten!

Alle hier aufgeführten Adapter sind nicht für die ölende Pflege geeignet!



Morita

REF 3561 **WL-Adapter 10/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **Turbinen mit Morita-Schnittstelle** für die gesamte
 Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Turbinenkopf.




Acteon

REF 3563 **WL-Adapter 11/G** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **ACTEON-AIR N GO Airpolisher Supra/PerioDüse** für
 die gesamte Innenreinigung/Desinfektion* inkl. Instrumentenkopf.



KaVo

REF 3564 **WL-Adapter 12/MF** (Edelstahl)
 für die gesamte Innenreinigung (Getriebe und Medienwege)
 Adapter für **KaVo MF-Handstück-Kanülen** für die gesamte
 Innenreinigung/Desinfektion*.



REF 3571 **WL-Adapter U-1 + U-1a Kombi** (Edelstahl)
Kombiadapter
 Kombi-Adapter zum Reinigen und Desinfizieren* mit der WL-Serie
 von außen gekühlten chirurgischen Hand- und Winkelstücken.
 Bestehend aus U-1 Spüladapter für Ultraschallspitzen und U-1a
 Schraubaufsatz für Steckschlauchanschluss.

*auf aktuelle Freigaben der Instrumentenhersteller ist zu achten!



REF 3541 **EinführungsSet**
 für die gesamte Innenreinigung
 (WL-Adapter 02/G, 04/G) inkl. 1 Set Ersatz-O-Ringe
 EinführungsSet mit 2 WL-Adaptoren.

REF 3528 **O-Ring-Set für Adapter 02**
 3 x 2 Stück

REF 3529 **O-Ring-Set für Adapter 03**
 3 x 3 Stück

REF 3543 **O-Ring-Set für Adapter 02/G**
 1 x 2 Stück

REF 3545 **O-Ring-Set für Adapter 03/G**
 1 x 2 Stück

REF 3544 **O-Ring-Set für Adapter 04/G + 04**
 1 x 3 Stück

REF 3546 **O-Ring-Set für Adapter 06/G**
 1 x 1 Stück

Alle hier aufgeführten Adapter sind nicht für die öhlende Pflege geeignet!

Adapter für Ultraschall und Airscalerspitzen*:



REF 3570 **WL-Adapter U-1** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen/Schallspitzen M 3 Innengewinde von EMS, Mectron, KaVo, Komet.

REF 3572 **WL-Adapter U-2** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen/Schallspitzen M 3 Außengewinde von EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK.

REF 3573 **WL-Adapter U-3** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen M 3/a Innengewinde von Satelec, NSK.

REF 3574 **WL-Adapter U-4-S** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Piezochirurgie Innengewinde von NSK (VarioSurg), Mectron (Piezosurgery).

REF 3575 **WL-Adapter U-5-S** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen/Schallspitzen in der Ultraschallchirurgie „Außengewinde“ von Sirona (Siroprep und Siroimplant).

REF 3576 **WL-Adapter U-6-S** (Edelstahl)
 Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Ultraschallchirurgie Innengewinde von Acteon (2. Generation) z. B. für Piezotome.



Hinweis: auf aktuelle Herstellerfreigaben ist zu achten!

Alle hier aufgeführten Adapter sind nicht für die öhlende Pflege geeignet!